


VALUE Wandgehäuse 18 HE (HxBxT)

910x570x600mm, Bausatz

Artikelnummer	26.99.0158
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0158
EAN (Einzelstück)	7611990137855



Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten

- VALUE Wandgehäuse, schwarz, mit Glastür
- Abnehmbare Tür mit Glaseinsatz und seitlichen Belüftungslöchern
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere
- Boden-/Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
- 19"-Ebene; in der Tiefe verstellbar
- Ein-Punkt-Schwenkhebel-Verriegelung, abschliessbar
- Max. Traglast (verteilt): 60kg

Für kleine Netzwerkinstallationen sind Wandgehäuse oft die bessere Lösung

Für kleine Netzwerkinstallationen ist oft selbst ein halbhoher Netzwerkschrank schon zu groß, zumal dafür erst ein Stellplatz gefunden werden muss. In solchen Fällen sind Wandgehäuse die bessere Lösung. Sie bieten ausreichend Platz für einige Switches und Patchpanel und benötigen durch die Wandmontage keinen Platz auf dem Fußboden. Darüber hinaus kann der Netzwerk-Administrator bei entsprechender Aufhängung leicht den Status der Switches ablesen, ohne dafür in die Knie gehen zu müssen, oder ein Patchkabel umstecken, ohne auf dem Boden zu rutschen.

Die VALUE Wandgehäuse beweisen, dass solch praktische Lösungen auch attraktiv sein können. Die schwarzen, leicht glänzenden Gehäuse sind durchaus bürotauglich. Ein großzügiger Glaseinsatz in der Tür erlaubt auch bei geschlossener Tür freien Blick auf alle eingebauten aktiven und passiven Komponenten. Sowohl Tür als auch die Seitenwände können abgenommen werden, was optimalen Zugang ins Gehäuse-Innere ermöglicht; die Kabelzuführung kann von oben oder unten erfolgen. Die Tür der VALUE Wandgehäuse

kommt mit abschließbarem Schwenkhebel.

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Wandgehäuse als Bausatz, Erdungsset, Installationsmaterial
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	18
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	900x570x600mm
nutzbare Einbautiefe in mm	450 mm
Front	Glastür mit Rahmen
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	nein
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	schwarz
Farbe (Verkleidungsteile)	schwarz
Farbe (Designprofile)	schwarz
Höhe	900 mm
Breite	570 mm

Tiefe	600 mm
Gewicht	34.7 kg
Verpackungshöhe	300 mm
Verpackungsbreite	600 mm
Verpackungstiefe	1000 mm
Paketgewicht	34.8 kg