



POWER ADAPTER W24AA

Ladegerät

(Intenso)[®]
for everyday life

QUALITÄTSPRÜFUNG
In Deutschland getestet ✓

Technische Informationen

Farbe:	Weiß
Oberfläche:	Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Eingangswechselstrom- frequenz:	50 / 60 Hz
Anschlüsse:	USB-A 1, USB-A 2
Output:	USB-A 1: 5,0 V/DC 2,4 A, max. 12,0 W USB-A 2: 5,0 V/DC 2,4 A, max. 12,0 W USB-A 1+2: 2x 5,0 V/DC 2,4 A, max. 24,0 W
Durchschnittliche Effizienz:	86,50%
Effizienz bei geringer Last (10%):	82,99%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	<0,3 W
Abmessungen:	78 x 42 x 27 mm
Gewicht:	62 g
VPE:	2 Stück

Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN
Weiß	7802412	4 034303 033256