



POWER ADAPTER W30AC

Schnellladegerät

(Intenso)[®]
for everyday life

QUALITÄTSPRÜFUNG
In Deutschland getestet ✓

Technische Informationen

Farbe:	Weiß
Oberfläche:	Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Eingangswechselstrom- frequenz:	50 / 60 Hz
Anschlüsse:	USB-A + USB-C
Output:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0
	USB-A: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18,0 W 12,0 V/DC 1,5 A, max. 18,0 W
	USB-C: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 2,5 A, max. 30,0 W 15,0 V/DC 2,0 A, max. 30,0 W 20,0 V/DC 1,5 A, max. 30,0 W
	PPS: 3,3 – 11,0 V/DC 2,75 A, max. 30,0 W 3,3 – 16,0 V/DC 1,75 A, max. 30,0 W
	USB-A + USB-C: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W Total: max. 15,0 W (geteilt)
Durchschnittliche Effizienz:	87,19%
Effizienz bei geringer Last (10%):	75,86%

Leistungsaufnahme bei Nulllast:	<0,15 W
Abmessungen:	80 x 41 x 26 mm
Gewicht:	58 g
VPE:	2 Stück

Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN
Weiß	7803012	4 034303 033287