



## GaN 30 WATT POWER ADAPTER SET

+ USB-C zu USB-C Lade-/ Datenkabel

(Intenso)<sup>®</sup>  
For everyday life

**QUALITÄTSPRÜFUNG**  
In Deutschland getestet ✓

### Technische Informationen

#### **Power Adapter W30C GaN:**

Farbe, Oberfläche:	Weiß, Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz:	50 / 60 Hz
Anschluss:	USB-C
Output:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 2,5 A, max. 30,0 W 15,0 V/DC 2,0 A, max. 30,0 W 20,0 V/DC 1,5 A, max. 30,0 W PPS: 3,3 – 11,0 V/DC 3,0 A, max. 30,0 W 3,3 – 16,0 V/DC 2,0 A, max. 30,0 W
Durchschnittliche Effizienz:	90,09%
Effizienz bei geringer Last (10%):	81,22%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	<0,1 W
Abmessungen, Gewicht:	35,92 x 68,2 x 32,2 mm, 48,5 g

#### **USB-Kabel C315C:**

Farbe:	Weiß
Material:	Nylon und Aluminium
Anschlüsse:	Anschluss 1: USB-C Anschluss 2: USB-C
Datenübertragungsgeschwindigkeit:	480 Mbps
Max. Spannung:	20,0 V
Max. Stromstärke:	3,0 A
Max. Leistung:	60,0 W
Fast Charging:	unterstützt Schnellladen (PD 3.0 + QC 4.0) bis 60,0 W
Besonderheiten:	Verstärkter Knickschutz zwischen USB-Connector und Kabel
Kabellänge:	1,5 m
Gewicht:	40 g

### Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN	VPE
Weiß	7803042	4 034303 034086	2 Stück