



# M2 Erweiterung

<b>Modellbezeichnung</b>	EDH-WHI-SDRY-M2	
<b>Farbe</b>	Weiss	
<b>Nennleistung pro Heizelement</b>	45 - 55 Watt	
<b>Nennspannung/Frequenz</b>	230 Volt / 50 Hz	
<b>Abmessungen</b>	L x B x H = 520 x 90 x 18 mm	
<b>Gewicht</b>	pro Heizelement: 820 g	pro Verpackungseinheit: 1.640 g
<b>Oberflächentemperatur</b>	65 - 75 °C	
<b>Regelung</b>	Keine bei Direktanschluss, optional Zeitschaltuhr	
<b>Schutzart</b>	Heizelement: IP 54 (Staub- und Sprühwassergeschützt) Steckverbindungen: IP 50 (Staub- und Berührungsschutz)	
<b>Netzanschluss Kabel</b>	Länge: 145 cm/Querschnitt: 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> Eurostecker auf Kaltgerätestecker C7	
<b>Anschlussverbindung 2 Kabel</b>	Länge: Kabel kurz 25 cm, Kabel lang 75 cm/Querschnitt: 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> Kaltgerätestecker C8 auf Kaltgerätestecker C7	
<b>Oberfläche</b>	Hochwertige, mechanisch beständige Keramik-Verbund-Wärmeplatte mit idealen Strahlungseigenschaften. abwaschbar	
<b>Rückseite</b>	Temperaturbeständiger Lack, Lösungsmittelfrei, beständig gegen herkömmliche lösungsmittelfreie und säurefreie Haushaltsreiniger bis 5 % Alkoholanteil	
<b>Heizelement</b>	Schichtverbund aus Nanomaterial und Silber	
<b>Elektrische Belastbarkeit</b>	Pro Anschlusskabel bis zu 5 SDRY-Heizelemente	
<b>Mechanische Belastbarkeit</b>	Mechanische Belastungen vermeiden	
<b>Aufhängung/Montage</b>	Im Lieferumfang enthalten: Dübel und Schrauben (Torx), für alternative Aufstellung sind Standfüße enthalten	
<b>Garantie</b>	2 Jahre	

