



M1 Basismodul

Modellbezeichnung	EDH-WHI-SDRY-M1	
Farbe	Weiss	
Nennleistung pro Heizelement	45 - 55 Watt	
Nennspannung/Frequenz	230 Volt / 50 Hz	
Abmessungen	L x B x H = 520 x 90 x 18 mm	
Gewicht	pro Heizelement: 820 g	pro Verpackungseinheit: 1.560 g
Oberflächentemperatur	65 - 75 °C	
Regelung	Keine bei Direktanschluss, optional Zeitschaltuhr	
Schutzart	Heizelement: IP 54 (Staub- und Sprühwassergeschützt) Steckverbindungen: IP 50 (Staub- und Berührungsschutz)	
Netzanschluss Kabel	Länge: 145 cm/Querschnitt: 2 x 0,75 mm ² Eurostecker auf Kaltgerätestecker C7	
Oberfläche	Hochwertige, mechanisch beständige Keramik-Verbund-Wärmeplatte mit idealen Strahlungseigenschaften. abwaschbar	
Rückseite	Temperaturbeständiger Lack, Lösungsmittelfrei, beständig gegen herkömmliche lösungsmittelfreie und säurefreie Haushaltsreiniger bis 5 % Alkoholanteil	
Heizelement	Schichtverbund aus Nanomaterial und Silber	
Elektrische Belastbarkeit	Pro Anschlusskabel bis zu 5 SDRY-Heizelemente	
Mechanische Belastbarkeit	Mechanische Belastungen vermeiden	
Aufhängung/Montage	Im Lieferumfang enthalten: Dübel und Schrauben (Torx), für alternative Aufstellung sind Standfüße enthalten	
Garantie	2 Jahre	

