


corefit II - EMS Trainingsgürtel



EMS Technologie



4 Elektroden aus
Carbonmaterial



9 Trainings
Programme



Stimuliert vordere Bauch- und untere Rückenmuskulatur

4 Elektroden (2 x Bauch & 2 x Rücken)

Einfache Anwendung

Flexibel einstellbar

Universell für Bauchumfänge von 75 bis max. 130 cm verwendbar

Anschmiegsame ergonomische Form

LCD Anzeige mit anschaulicher Symbolik

9 Trainingsprogramme (20-30 Minuten)

Intensität von 0 bis 40 einstellbar

Countdown-Timer mit Restlaufzeit

Sicherheitsabschaltung / Pause-Funktion / Abschaltautomatik / Tastensperre

Abnehmbares Bedienelement

Flexibel anwendbar mit 4 Klebeelektroden zur individuellen Muskelstimulation - am Bedienelement anschließbar (Art.-Nr.: 647.05)

Batteriewechselanzeige

Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern, Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen

Ausgangsspannung: max. 70V p-p bei 500 Ohm Ladung

Ausgangsstrom: max. 140 mA p-p bei 500 Ohm Ladung

Ausgangsfrequenz: 5-85 Hz

Pulsbreite: 250-400 µs pro Phase

Impulsform: symmetrische, zweiphasige Rechteckform

Inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA

Produktmaße Bedienelement (LxBxH): 8,8 x 9,1 x 2,2 cm

Produktgewicht: ca. 350g (ohne Batterien)

3 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: 6 x 3

EAN-Nr.: 421112588106 1

Art.-Nr.: 881.06