



Netzteil

Model: **AK-PD-20**



Produktcode	AK-PD-20
Produkttyp	Netzteil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	< 0.2 A
Stromausgang	26 V
Ausgangsstromstärke	0.55 A
Versorgungsleitung	5.5 x 2.5 mm
Kabellänge	1.8 m
Maximale Kraft	14.3 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	74 x 32 x 90 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	100 x 40 x 135 mm
Nettogewicht	117 g
Bruttogewicht	156 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139238
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-PD-20** ist ein robustes **Netzteil für kabellose Staubsauger von Tefal**. Es ist ein hervorragender Ersatz für das Original-Ladegerät. Mit ihm können Sie Ihren Staubsauger schnell wieder voll funktionsfähig machen. Es ist die ideale Lösung, wenn Sie ein verlorenes oder beschädigtes Netzteil ersetzen müssen, damit Sie ohne Probleme weiter saugen können. Außerdem zeichnet sich das Ladegerät durch **Leistungsparameter von 26 V / 0,55 A aus**, wodurch es mit den **Tefal Dual Force 2-in-1 Staubsaugern kompatibel ist**.

Das Tefal Staubsauger-Ladegerät verfügt über ein praktisches **1,8 Meter langes Kabel**. Es gewährleistet einen einfachen Anschluss und Gebrauch. Außerdem ist das Netzteil mit einem **5,5x2,5-mm-Ladeanschluss** ausgestattet, der unter anderem zu den Modellen TY6751WO, TY6753WO und TY6756W passt.

Das Akyga® AK-PD-20 ist eine ideale Lösung, die Ihnen die frustrierende Suche nach einem verlorenen Ladegerät erspart und es Ihnen ermöglicht, die volle Leistungsfähigkeit Ihres Tefal Dual Force Staubsaugers wiederzuerlangen. Entdecken Sie, wie einfach und effektiv Sie mit diesem hochwertigen Ladegerät weiter reinigen können.