



Netzteil

Model: **AK-PD-21**



Produktcode	AK-PD-21
Produkttyp	Netzteil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	< 0.2 A
Stromausgang	29 V
Ausgangsstromstärke	0.75 A
Versorgungsleitung	5.5 x 2.5 mm
Kabellänge	1.8 m
Maximale Kraft	21.75 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	74 x 35 x 92 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	100 x 40 x 135 mm
Nettogewicht	117 g
Bruttogewicht	146 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139245
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Der **Akyga® AK-PD-21 Netzadapter** ist für die kabellosen **Staubsauger von Tefal konzipiert**. Sein Hauptvorteil ist die Fähigkeit, schnell und effizient zu laden, was es zu einer hervorragenden Alternative zum Original-Ladegerät macht. Darüber hinaus bietet das Staubsauger-Ladegerät AK-PD-21 stabile Leistungsparameter (**29 V / 0,75 A**). Diese sind perfekt auf die technischen Anforderungen der **Tefal Air Force** Staubsauger abgestimmt.

Das Netzteil für den Tefal Staubsauger zeichnet sich durch sein **1,8 Meter langes Kabel** aus, das für Flexibilität beim Laden sorgt. Das Ladegerät AK-PD-21 für **kabellose Staubsauger** ist zudem mit einem **5,5 x 2,5 mm Stecker** ausgestattet, der perfekt mit Modellen wie dem Air Force 360, Air Force Flex 360, Air Force 360 All-in-one, Air Force 560 FLEX, Air Force All-in-one 460, Air Force 560, Air Force Flex 560 und X-Pert Essential 360 kompatibel ist.