



LC-M30UWFC

- 29,5"-UltraWide-Curved-Monitor -

Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem **29,5"/74,93 cm**-Monitor von LC-Power!

Durch die **Ultra WFHD**-Bildschirmauflösung von 2560 x 1080 Pixeln liefert Ihnen der Monitor gestochen scharfe Full HD-Bilder

Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von **1500R** sowie einem **21:9-UltraWide-Breitbild**.

Durch die hochentwickelte **VA-Panel-Technologie** wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von **3000:1**.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von **200 Hz** für eine flüssige Darstellung, **FreeSync** für ein flüssiges Gaming-Erlebnis, **Picture-by-Picture (PbP)**, **Picture-in-Picture (PiP)** sowie ein **höhenverstellbarer Standfuß**.

Sehen Sie schärfer dank LC-Power!

Technische Daten des LC-M30UWFC

| | |
|---------------------------------|--|
| Display-Größe: | 29,5"/74,93 cm |
| Auflösung: | UWVHD / 2560 x 1080 Pixel |
| Bildschirmaktualisierungsrate: | 200 Hz |
| Panel-Typ: | VA (ELED) / Non-Glare |
| Bildformat: | 21:9 |
| Helligkeit: | 250 (± 30) cd/m ² |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Bildschirmfarben: | 16,7 M |
| Betrachtungswinkel: | H: 178° / V: 178° |
| Pixelpitch: | 0,2697 (H) x 0,2697 (V) |
| Krümmung: | 1500R |
| Reaktionszeit: | 1 ms MPRT, 7 ms OD |
| Anschlüsse: | 2x DP 1.4 (48-200 Hz) 2x HDMI 2.0 (48-165 Hz) |
| Audio: | 1x Audio out (3,5mm-Klinke) |
| Inhalt: | Monitor, Standfuß, DP 1.4-Kabel, Netzteil- & kabel, Montagematerial, Anleitung |

| | |
|----------------------------|--|
| Features: | FreeSync, Overdrive, Low Blue, PiP/PbP, Flicker-Free, GamePlus, höhenverstellbarer Standfuß, VESA-kompatibel |
| Farbe: | Rückseite: schwarz mit roter LED-Beleuchtung Standfuß: schwarz |
| Abmessung (ohne Standfuß): | 701 x 318 x 122 mm |
| Abmessung (mit Standfuß): | 701 x 536 x 269 mm |
| Abmessung (Verpackung): | 817 x 450 x 248 mm |
| Drehwinkel: | -25°~25° |
| Neigungswinkel: | -5°~20° |
| Höhenverstellung: | ca. 115 mm |
| VESA-Aufhängung: | 100 x 100 mm |
| Gewicht (Produkt/gesamt): | 6,31 / 9,14 kg |
| Energieverbrauch: | 24 kWh / 1000h |
| Standby-Verbrauch: | ≤ 0,5 W / 0,3 W |
| Eingangsspannung: | 100,0-240,0 V AC, 50/60Hz, 12,0 V, 4,0 A |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Prüfzeichen: | CE |
| Barcode: | 4262443280111 |
| Hersteller-Code: | LC-M30UWFC |