

Produktdatenblatt | Sonstiges Zubehör

Artikelnummer:	RMV 3P
Serienname:	
EAN:	4037293374712
Zolltarif:	85366990990



Artikelbeschreibung

IP67-Verteilerbox ■ 3-pol. ■ klar ■ max. 250V ■ 3x Kabelverschraubung ■ zum Vergiessen geeignet

Die Verteiler-Box kann für vielfältige Kabelverbindungen im Außenbereich verwendet werden. Die zu verbindenden Kabel werden allseitig durch die Schraubverbindung in Verbindung mit den Dichtungseinsätzen sicher an ihrem Platz gehalten. Im Inneren der Box befindet sich die Schraubklemme zur Verdrahtung der Kabel. Die Box kann optional auch mit Gießharz vergossen werden. Technische Daten: max. 250V, Schutzklasse: IP67, LxBxH: 130x72x36mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001170)

Halogenfrei	nein	Kabeldurchmesser Abzweigkabel (mm)	8,00 bis 12,00
Geeignet für	sonstige	Bergbauzulassung	nein
Anzahl der Leiter	3,00	Leiternennquerschnitt Abzweigkabel (mm²)	0,75 bis 2,50
Typ	Doppelabzweig	Leiternennquerschnitt Hauptkabel (mm²)	0,75 bis 2,50
Kabeldurchmesser Hauptkabel (mm)	8,00 bis 12,00	Verbindungszubehör mitgeliefert	Schraubverbinder