Produktdatenblatt | LED Hochvolt



Artikelnummer:	**BF230940**
Serienname:	
EAN:	4037293060998
Zolltarif:	85395200000

Artikelbeschreibung

Baustellenfassung mit LED-Leuchtmittel inkl. Anschlussklemme ▪ 4000K ▪ 991lm ▪ 170-250V/AC ▪ 9W ▪ IP20

Diebstahlsichere Baustellenfassung mit LED und zweipoliger Steckklemme. Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen. Technische Daten: Bauform: A60, Zuleitung: 16,5cm (2 x 0,75mm²), ta: -20 - +40°.

Technische Spezifikation (EC001959)

Farbe	weiß
Sockel	sonstige
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Dämmerungsschalter	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Fernbedienung	nein
Durchmesser (mm)	60,00
Geeignet für EVG	nein
Lampenlichtausbeute (lm/W)	110,00
Lichtstärke (cd)	191,00
Lampenform	Birnenform
Länge (mm)	108,00
Fernbedienung möglich	nein
Nennspannung (V)	170,00 bis 250,00
Schutzart (IP)	IP20
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausführung Glas/Abdeckung	opal
Mittlere Nennlebensdauer (h)	30.000,00
Farbtemperatur (K)	4.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh)	9,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lampenleistung (W)	9,00
Lichtstrom (lm)	991,00
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Lampenbezeichnung	A-Type
Filamentlampe	nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	15.000,00
Ausstrahlungswinkel (°)	160,00
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	nein
Dimmung Bluetooth	nein
Dimmung Wi-Fi	nein