Produktdatenblatt | Anschluss- und Stecksysteme


Artikelnummer:	**AMP150**
Serie:	
EAN:	4037293361606
Zolltarifnummer:	85444290900



Artikelbeschreibung

AMP Anschlussleitung-1,5m- V/DC-Buchse-freie Aderenden

AMP-Anschlussleitung, primärseitig mit AMP-Buchse und sekundärseitig mit freien Aderenden. Zum Anschluss von 12V und 24V Leuchten mit AMP-Stecksystem. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 150cm.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002556)

Schutzart (IP)	IP20
Länge [mm]	1500
Gewicht [kg]	0,06
Farbe	schwarz
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Verbindungskabel
Betriebsspannung [V]	12 - 24
Eingangsspannung	24
Spannung – solidarisiert	12-24 V/DC
Spannungsart	DC
Geeignet für Hochspannung	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Mit Durchschleiffunktion	nein
Mit Zugentlastung	nein

Montagerichtung	flexibel
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Ader-Zahl	2
Anschlussart	Anschlussleitung mit Systemstecker
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	Anschlussleitung mit AMP-Buchse
DIN-Schienenmontage	nein
Mit Befestigungsmaterial	nein
Zubehör	nein
Ersatzteil	nein
BEG	nein