

PX704HD

LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Hauptmerkmale

- 4.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- 1080p Full HD-Auflösung für fesselndes Bildmaterials
- genießen Sie jedes Detail dank 0,65-Zoll-DMD-Chip mit hohem nativen Kontrastverhältnis
- Bis zu 300" Bildschirmgröße für maximalen Spaß zu Hause
- Einfacher Multimedia-Zugriff über zwei HDMI-Anschlüsse und USB-A-Netzteil



4.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT

1,3x

OPTISCHER ZOOM

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

22.000:1

KONTRAST

3 Watt

LAUTSPRECHER

16 ms

EINGANGSLATENZ

Produktbeschreibung

Der PX704HD ist ein 4.000 ANSI-Lumen-Lampenprojektor, der sich ideal für den Heim- und Geschäftsgebrauch eignet. Mit einer FHD-Auflösung von 1080p und einer ultragroßen Projektionsfläche von bis zu 300 Zoll liefert er klare und lebendige Bilder für Home Entertainment und Präsentationen. Dank des hohen nativen Kontrastverhältnisses, das durch den 0,65-Zoll-DMD-Chip erreicht wird, bietet dieser Projektor auch bei schwach beleuchteten Filmszenen ein fesselndes Bild. Er bietet zwei HDMI-Anschlüsse für einfache Multimedia-Verbindungen. Der USB-A-Ausgang ermöglicht den Anschluss von kabellosen HDMI-Dongles, so dass keine zusätzlichen Adapter erforderlich sind. Ob nach oben oder unten geneigt, die automatische V-Keystone-Funktion sorgt für eine automatische Bildkorrektur und damit für ein perfekt ausgerichtetes Bild. Die Wartung ist mühelos - für Software-Updates benötigen Sie lediglich einen Laptop und ein USB-Kabel.

Abmessungen und Anschlüsse



1. Adjustment Foot

4. HDMI 1.4/HDCP 1.4

7. Audio In

10. Audio Out

13. LED Indicator

2. Lens

5. USB-A (5V/1.5A, Service)

8. AC In

11. Focus Ring

14. Keypad

3. Front IR

6. RS232

9. Kensington Lock

12. Zoom Ring

Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN PX704HD (VS19746)	
Projektionssystem	0,65" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	4000 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis im SuperEco-Modus	22000:1
Darstellbare Farben	1,07 Mrd.
Lichtquellentyp	UHP Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	4000
Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco)	15000
Lampenleistung	240W
Linse	F=2.5-2.67, f=21.8-24.0mm
Projektionsversatz	132%+/-6%
Projektionsverhältnis	1,48-11,62
Optischer Zoom	1,1x
Digitaler Zoom	0.8x-2.0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsdistanz	"1m-10m (100"@3.28m)"
Trapezkorrektur	+/- 40° (V)
Betriebsgeräusch (Normal)	34dB
Betriebsgeräusch (Eco)	25dB
Eingangsverzögerung	16ms
Unterstützte Auflösungen	"VGA(640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking"
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontale Frequenz	15K-102KHz
Vertikale Scanrate	23-120Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-Eingang (3,5 mm)	1
AUSGÄNGE	
Audioausgang (3,5 mm)	1
Lautsprecher	3W
USB Typ A (Stromversorgung)	1 (5V/ 1,5A)

STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1
USB Typ A (Dienstleistungen)	1
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 295W Standby: <0,5W
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun (natur)
Nettogewicht	2,7kg
Bruttogewicht	3,8kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	309x234x115mm
Abmessungen der Verpackung	400x337x168mm
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, T. Chinesisch, S. Chinesisch, Finnisch, Koreanisch, Russisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Insgesamt 23 Sprachen	
Sprachen Benutzerhandbuchs: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
LIEFERUMFANG	
PX704HD	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Ersatzlampe	RLC-129
Deckenhalterung	PJ-WMK-007
Tragetasche	PJ-CASE-008
FEATURES	
SuperColor, Dynamic Black, 3D Blu-ray, 3D Ready, Auto Keystone, vController (RS232), ATEN (RS232), Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Pattern on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Password Protection, Keypad Lock, 3X Fast Input (≤16ms), High Altitude Mode, Projector Software Update	
GARANTIE	
EAN Code	0766907024463
Herstellergarantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return [Lampe 1 Jahr oder 1.000 Stunden]

Datenstand: 15.12.2023