

# DIMMER

## paladin 872 413 pro4 led astro dimmer



### Zubehör



Save'n carry 2.0

### Übersicht

- Astro Dimmer
- Dimmer für dimmbare LED Lampen für Phasenabschnitt-Steuerung
- Minimaler und maximaler Dimmwert einstellbar
- Einstellbare Einschalthelligkeit oder Memoryfunktion
- 1 Eingang 230 V~ für Taster oder Schalter
- Batterie-Backup
- Bluetooth integriert
- Programmierbar via App (iOS und Android)
- Verteilereinbau 35 mm
- Überlast-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

### Highlights

- Programmierbar mit dem Smartphone über Bluetooth (kostenlose iOS und Android App)
- Es wird kein zusätzlicher Datenschlüssel benötigt! Bluetooth in der Schaltuhr integriert.
- Astro-Programm
- Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick
- Austauschbare Batterie (CR 2032) mit 10 Jahren Gangreserve
- Optimierter Eigenverbrauch: nur 0,5 W im „Standby“-Betrieb
- Großes, übersichtliches und beleuchtetes Display mit einer Textzeile
- Einfache Handhabung
- Schnelle und intuitive Programmierung
- Ohne Netzanschluss programmierbar
- Datensicherheit durch E<sup>2</sup>-PROM

### Bestellnummern

■ **paladin**

872 413 pro4 für Verteilereinbau

# DIMMER

## paladin 872 413 pro4 led astro dimmer

### Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
<b>872 413 pro4</b>	4022709243140	24314

### Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,5 W
LED (230 V~)	ε 4-150 W
Phasenabschnittsteuerung	
Übertragungsart	Bluetooth LE Reichweite bis 75 m
Schaltfunktionen	Astro - EIN/AUS Nacht - EIN/AUS Extra - EIN/AUS Permanent - EIN/AUS
Verschiebung Astro-Schaltzeiten	+/-90min.
Speicherplätze	100
Kürzester Schaltabstand	1 Min.
Zeitbasis	Quarz
Genauigkeit Quarz	±0,5 Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen)
Gangreserve (bei 20 °C)	ca. 10 Jahre
Datenerhalt	unbegrenzt
Zulässige Umgebungstemperatur	-30...+55 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Mindestvoraussetzung	Android Version 7.0 iOS 12.0 Bluetooth 5.0
Zubehör (kostenloser Download)	Programmierbar mit dem Smartphone via Bluetooth: App - Save 'n carry

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

