
**VERTRAULICH-CONFIDENTIAL**
© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.






Empfohlenes Lochbild
recommended hole pattern




**Aufschrift**
**marking**

Ⓜ
1055/58
Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

date code of manufacture: year/week
acc. to DIN EN 60062

| | |
|---|---|
| Schalt-Betätigungskraft<br>actuating force | ≤1.8 N |
| Differenzweg<br>movement differential | ≤0.4 mm |
| Rückschaltkraft<br>release force | ≥0.5 N |
| Schutzart nach EN 60529<br>protection according to EN 60529 | IP 67 |

Wechsler 1-polig
single pole changeover

| Schaltart<br>SWITCHING MODE | Kontaktpaarung<br>CONTACT MAITING | Bild<br>FIGURE | Art. -Pl<br>ITEM- Pl |
|---|---|---|---|
| | Au - Au | | 1055.2061-02 |

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

| Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ± | Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES bis/UP TO 6 | über/OVER 6 bis/UP TO 30 | über/OVER 30 |
|---|---|---|---|
| | 0.1 | | |

PROJECTION

Pause COPY

Blatt SHEET 01

Original DIN A3 | Maßstab SCALE 2:1

0 10 20 30 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 72914 | 21.03.11 | Sb | i | | |
| c | 70277 | 09.09.10 | Sb | h | | |
| b | 47415 | 05.05.06 | gr | g | | |
| a | 34357 | 06.12.02 | bz | f | | |
| | | | | e | | |
| Ausg. ISSUE | Änderung REVISION | gez. DRAWN BY | | Ausg. ISSUE | Änderung REVISION | gez. DRAWN BY |

gez./DRAWN BY 05.11.98 gr
gepr./CHECKED BY gr

Ersatz für/REPLACEMENT OF

K | Zeichn./DRAWING NO. 1055.2061

Schnappschalter
snap action switch

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

RELEASED/FREIGEGEBEN 2011/Mar/30