



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.	VO-501420
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Akku Flutlichtstrahler NEWPORT 2.0 g
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940022704

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	851310000000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium Druckguss, thermoplastischer Gummi / aluminum die- gelb/schwarz / yellow/black
Produktfarbe	gelb/schwarz / yellow/black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	3,7V Li-Ion Akku 18650, 6600mAh (enthalten) / 3.7V Li-Ion battery
Anzahl Batterien	3

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	178,00
Produkthöhe in mm	129
Produkttiefe in mm	44

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	5V
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	1
Nennlichtstrom in lm	2000
Bemessungslichtstrom in lm	2000
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß / neutral-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes

### Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC color gift box
----------------	---



**Angaben**

**Daten**

---

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite Einzelverpackung in mm	185
Tiefe Einzelverpackung in mm	135
Höhe Einzelverpackung in mm	54

---

**Abmessung VE-Karton in mm**

Breite Versandkarton in mm	420
Tiefe Versandkarton in mm	290
Höhe Versandkarton in mm	195
Bruttogewicht Versandkarton in kg	10,7
Palettenabnahme in Stk	300

---

**VPE**

Losgrößenrundungsfaktor	15
-------------------------	----