

## Verbindungs- und Abzweigdose

mit WAGO Klemmen und kennzeichnungsfreiem Gießharz

Die Universal Box CG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus.



### Produktbeschreibung

Artikelname	Universal Box CG T60
Artikelnummer	428123
Hinweise	Zur Wiederbefüllung kann Gießharz CG nachbestellt werden
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
Copyright	WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Ursprung der Zeichnungen: WAGO und OBO BETTERMANN.


#### Eigenschaften

OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten mit Einsteckdichtung
Schutz der WAGO COMPACT Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8
Schutzart: IP68 mit Gießharz
Halogenfrei
UV-beständige Abzweigdose
CMR-frei
Kennzeichnungs-, isocyanat- und silikonfrei
Umweltverträglich
Hohe Flexibilität durch wieder entfernbares Gießharz
Transluzent, auch nach dem Aushärten
Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung

#### Anwendungen

Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erreich

Technische Daten



Artikelname	Universal Box CG T60
Artikelnummer	428123
Spannungsebenen	230/400 V
Prüfnormen	IEC 60529 EN 50393
Klemmen Typ	221-613
Klemmen Anzahl	5 Stück
Länge L	114 mm
Breite B	114 mm
Höhe H	57 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader min	0.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader max	6 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	Universal Box CG T60
Artikelnummer	428123
Lieferumfang	2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz CG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten WAGO COMPACT Verbindungsklemme Typ 221 Trichter für bequemen senkrechten Verguss Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	30 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311194462

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EUR
Basismenge	1	120
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	275	1200
Breite (mm)	191	800
Höhe (mm)	60	1130
Nettogewicht (kg)	0.723	86.76
Bruttogewicht (kg)	0.723	115.76