

PVC-Isolierband extra flexibel

zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung

Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|------------------------|
| Artikelname | No. 328 braun/RAL 8016 |
| Artikelnummer | 416779 |

Eigenschaften

Hohe Flexibilität
Beständig gegen Feuchtigkeit
Beständig gegen Öl
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar
Witterungsbeständig
Selbstverlöschend

Anwendungen

Abdichten
Aufpolstern von Kabelisolierungen
Bündeln
Verstärken
Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich
Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Artikelname | No. 328 braun/RAL 8016 |
| Artikelnummer | 416779 |
| Materialien | Soft-PVC |
| Länge L | 20 m |
| Breite B | 19 mm |
| Dicke | 0.18 mm |
| Farben | braun |
| Reißdehnung | 300 % |
| Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Reißfestigkeit | 35 N/cm |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Abwickelkraft | 3.5 N/cm |
| Abwickelkraft (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Haftung auf Stahl | 2 N/cm |
| Haftung auf Stahl (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Haftung an Unterlagen | 2.4 N/cm |
| Haftung an Unterlagen (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Entflammbarkeit | selbstverlöschend |
| Entflammbarkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Elastisches Modul zu 35% | 3.5 MPa |
| Elastisches Modul zu 35% (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Betriebstemperatur min | -18 °C |
| Betriebstemperatur max | 105 °C |
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Durchschlagsfestigkeit | 45 kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |

Logistik Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikelname | No. 328 braun/RAL 8016 |
| Artikelnummer | 416779 |
| Lieferumfang | PVC-Isolierband |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Lagertemperatur max | 25 °C |
| Lagertemperatur min | 5 °C |
| Ursprungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311190792 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Rolle | Bund | Karton | Pal. EW |
|-------------------------|-------|-------|--------|---------|
| Basismenge | 1 | 8 | 48 | 5184 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 81 | 81 | 255 | 1200 |
| Breite (mm) | 81 | 81 | 170 | 800 |
| Höhe (mm) | 19.5 | 160 | 167 | 1100 |
| Nettogewicht (kg) | 0.082 | 0.656 | 3.936 | 425.088 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.082 | 0.661 | 4.236 | 443.288 |