

Warmschrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.



Produktbeschreibung

Artikelname	DR-L 2
Artikelnummer	456336
Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

Eigenschaften
Absolut feuchtigkeitsdicht
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Gute mechanische Festigkeit

Anwendungen
Innenraum

Technische Daten

Artikelname	DR-L 2
Artikelnummer	456336
Auswahl Hinweis	20 Warmshrumpf-Quetschverbinder
Länge L	55 mm
Farben	blau
Nennquerschnitt min	1.5 mm ²
Nennquerschnitt max	2.5 mm ²
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Temperaturbereich min	-40 °C
Temperaturbereich max	105 °C
Schrumpftemperatur	> 150 °C
Korrosion	keine

Logistik Daten

Artikelname	DR-L 2
Artikelnummer	456336
Lieferumfang	20 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199597

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton
Basismenge	20	1000
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	145	220
Breite (mm)	70	160
Höhe (mm)	7	90
Nettogewicht (kg)	0.06	3
Bruttogewicht (kg)	0.062	3.3