

SRMH Kabel-Reparaturset

für beschädigte Kabel

Zum schnellen Verbinden und Isolieren von angebohrten oder anderweitig beschädigten Kabeln ohne Einfügen von neuen Leitungsteilen. Das Kabel-Reparaturset stellt die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Installationsleitung wieder her.



Produktbeschreibung

Artikelname	SRMH 3
Artikelnummer	254684
Hinweise	Verkaufsdisplay mit 20 Stück SRMH Kabel-Reparatursets, einzeln verpackt.

Eigenschaften

- Mit thermoplastischem Kleber
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Hohe Flexibilität
- Hohe Zugfestigkeit
- Kaltflussbeständig (wärmeformstabil)
- Selbstverlöschend

Anwendungen

Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen

Technische Daten

Artikelname	SRMH 3
Artikelnummer	254684
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	1.5 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	2.5 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SRMH 3
Artikelnummer	254684
Lieferumfang	1 Warmschrumpfschlauch
	3 Warmschrumpf-Quetschverbinder
	4 Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311136608

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Karton
Basismenge	1	20
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	167	305
Breite (mm)	55	179
Höhe (mm)	17	77
Nettogewicht (kg)	0.05	1
Bruttogewicht (kg)	0.05	1.3