

Akku-Heißluftgebläse

MobileHeat 7

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 085926
Art.-Nr. 085926



Serie 7



AMPSHare-Alliance (Bosch Professional)



150 - 550 °C



200 l/Min.



9 Temperatur-Stufen



CE

Funktionsbeschreibung

Mit dem MobileHeat 7 ist es möglich Schweißarbeiten schnell und flexibel auszuführen. Dafür erreicht das Stabgerät bis zu 550 °C. Aber auch andere Handwerks-Branchen, wie die Elektro-Industrie, profitieren ab sofort von der einfachen und schnellen Handhabung.

Technische Daten

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Temperatur | 150 – 550 °C | Funktion, Aufhängmöglichkeit | Nein |
| Luftmenge | 200 l/min | Funktion, Lebensdauer, Motor | 500 Std |
| Temperatureinstellung | 9-stufig | Funktion, Lebensdauer, Heizung | 300 Std |
| Einstellung per | Drehrad | Heizelement austauschbar | Nein |
| Temperaturanzeige | Stellrad mit beschrifteten Stufen | Wiederanlaufschutz | Nein |
| Luftstromregulierung | Stufenlos | Versorgungsspannung Detail | Lithium-Ionen-Akku |
| Loc-Funktion | Nein | Thermosicherung | Ja |
| Resthitzanzeige | Nein | Abmessungen (L x B x H) | 326 x 103 x 89 mm |
| Motor, Typ | Bürstenmotor | VPE1, Nettogewicht | 0,651 kg |
| Heizelement | Keramikheizung | Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Akku-Spannung | 18 V | VPE1, EAN | 4007841085926 |
| Akku-Kapazität | 8 Ah | Leistung | 1000 W |
| Schnittstelle | 18V AMPShare Bosch-Akku | | |

Zubehör

EAN 4007841 092016

Winkelflachdüse 40x2 mm

EAN 4007841 092115

Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

04.2024

Seite 1 von 2

MobileHeat 7

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 085926
Art.-Nr. 085926



Zubehör

| | |
|--------------------|--|
| EAN 4007841 007812 | Winkelflachdüse 20x2 mm, 100° |
| EAN 4007841 092214 | Runddüse Ø 5 mm |
| EAN 4007841 092313 | Runddüse Ø 10 mm |
| EAN 4007841 011857 | Reflektordüse 20 mm |
| EAN 4007841 010409 | Siebrelektordüse 50 x 35 mm |
| EAN 4007841 088088 | ProCORE Akku 18V LiHD 8,0Ah |
| EAN 4007841 010317 | Farbschaber-Set |
| EAN 4007841 010423 | Planenschere |
| EAN 4007841 035303 | Schrumpfschlauch-Set für Elektroinstallationen |
| EAN 4007841 053963 | Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E |
| EAN 4007841 084967 | Andrückrolle Silikon Ø 35 mm |
| EAN 4007841 093211 | Andrückrolle 50mm - Gummi |