

HG 2120 E Elektriker-Set

EAN 4007841 088712

Art.-Nr. 088712



Electronic control



80 - 630°C



3 Luftmengen-Stufen



Geeignet für steckbare Düsen



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Sofort einsatzbereit. Schrumpfen mit dem elektronisch geregeltem Heißluftgebläse und schnelles Entmanteln mit dem passenden Zubehör. Das kraftvolle Allroundgerät HG 2120 E bietet einen leistungsstarken Motor und eine praktische Ein-Hand-Bedienung, sodass viele Stunden ermüdungsfrei gearbeitet werden kann. Die Temperatur lässt sich dabei manuell in 9 Stufen von 80 bis 630 °C regeln – und die Luftmenge kann in 3 Stufen von 150 bis 500 l/min variiert werden. 1 Koffer, 4 Artikel: Heißluftgebläse HG 2120 E, Entmanteler, Schrumpfschläuche 1,6-9,5 und Reflektordüse direkt im Set für verschiedenste Elektroarbeiten.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C	Heizelement austauschbar	Nein
Luftmenge	150 – 500 l/min	Wiederanlaufschutz	Nein
Temperatureinstellung	stufenlos	Temperaturscanner	Ja
Einstellung per	Drehrad	Feinstaubfilter	Nein
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Thermosicherung	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Thermoschutzabschaltung	Nein
Programmierungsfunktion	Nein	ESD	Nein
Loc-Funktion	Nein	Düsenaufnahme, Typ	34
Resthitzeanzeige	Nein	Kabellänge	2,2 m
Cool-Funktion	Nein	Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, Nettogewicht	0,96 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	1 Jahr
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841088712
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	Lieferumfang	inkl. Entmanteler, Reflektordüse, Schrumpfschläuche 1,6-9,5
Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std	Leistung	2200 W
Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std		

HG 2120 E Elektriker-Set

EAN 4007841 088712

Art.-Nr. 088712



Zubehör

EAN 4007841 087326	Kabelschere Multi 1000
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder III - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - Ø 1,6 - 4,8 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - Ø 4,8 - 12,0 mm
EAN 4007841 035303	Schrumpfschlauch-Set für Elektroinstallationen
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder I - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder II - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - Ø 4,8 - 9,5 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set