



7-Tage-programmierbarer Heizkörperregler

HR10 Rondostat

ANWENDUNG

Die HR10 Rondostat sind elektronische Heizkörperregler. Sie ermöglichen es dem Nutzer, die Raumtemperatur im Tagesverlauf präzise zu steuern und so den Wärmebedarf zu regulieren.

Ein modernes Design bietet Funktionen für Komfort und Energieeinsparung. Er wird als eigenständiger Regler für die Heizkörperregelung eingesetzt und ist für die folgenden Standard-Thermostatventile geeignet: Honeywell Home, Braukmann, MNG, Heimeier, Danfoss.



HR10

BESONDERE MERKMALE

- **Geplante Temperaturregelung:** Erstellen Sie einen Heizplan auf der Grundlage von Routineabläufen und heizen Sie Ihre Immobilie zum gewünschten Zeitpunkt und auf die gewünschte Temperatur
- **7 Tage:** Individuelle Zeit- und Temperaturprogrammierung
- **Einfach zu installieren:** Die Installation ist schnell und einfach, ohne dass die Heizungsanlage beeinträchtigt wird. Keine Werkzeuge oder Fachkenntnisse erforderlich
- **Modernes und einfaches Design:** Kombiniert eine moderne Form mit präziser Regelung und passt perfekt in jede Wohnumgebung
- **Display-Inhalt:** Ist immer sichtbar und kann je nach Einbausituation nach links oder rechts ausgerichtet werden

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	
Temperaturbereich:	5 °C bis + 30 °C
Anschluss/Größen	
Anschlussgrößen:	M30 x 1,5
Spezifikationen	
Betriebsspannung:	3 V
Batterie-Typ:	2 x 1,5 V / AA (Batterien enthalten)
Lebensdauer der Batterie:	Bis zu 18 Monate
Farbe:	Weiß & Grau
Sprachen:	DE, EN, NL, FR, IT, ES

LOGISTIK- UND VERPACKUNGSGENERATIONEN

	1 Stk.	4 Stk.
Die einzelnen Produktabmessungen sind wie folgt:	90.5 mm x 57 mm	
Abmessungen der Verpackung:	73 mm x 145 mm x 63 mm	253 mm x 145 mm x 63 mm
Ventiladapter:		
RA	1	4
RAV	1	4
RAVL	1	4
Benutzerhandbuch:	✓	✓

BESTELLINFORMATIONEN

Die folgenden Tabellen enthalten alle Informationen, die Sie für eine Bestellung eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer den Typ, die Bestell- oder die Teilenummer an.

Artikel Nr.	Beschreibung	EAN-Nummer
HR10R	Elektronischer Heizkörperregler (1 Stk.)	5059085003265
HR10-4	Elektronischer Heizkörperregler (4 Stk.)	5059085003166

Optionen

- standard
- nicht verfügbar

Funktion	Beschreibung	HR10
Schaltzeiten pro Tag	Vorprogrammierbare Temperaturschaltpunkte	4
Temperatur-Sollwerte pro Tag	Vorprogrammierbare Temperatursollwerte	2
Kindersicherung	Bediensperre verhindert ungewollte Bedienung	•
Erkennung offener Fenster	Das Gerät macht den Heizkörper zu, wenn Fenster oder Tür geöffnet werden, um Energie zu sparen	•
Frostschutz	Schützt das Heizkörperventil vor dem Einfrieren, wenn es nicht in Gebrauch ist	•
Programmierung und manueller Modus	Stellen Sie die Temperatur manuell ein oder folgen Sie einem voreingestellten Programm	•

Für weitere Informationen

resideo.com



Ademco 1 GmbH
Hardhofweg 40
74821 MOSBACH
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6261
810
Fax: +49 6261 81309

Hergestellt für und im Auftrag der
Pittway Sàrl, La Pièce 6, 1180 Rolle, Schweiz
durch ihren Bevollmächtigten Ademco 1 GmbH
GEOH-2053GE23 R1123

Änderungen vorbehalten

© 2023 Pittway Sàrl. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen der Pittway Sàrl und der mit ihr verbundenen Unternehmen und ist durch das Urheberrecht und andere internationale Gesetze geschützt. Eine Vervielfältigung oder missbräuchliche Verwendung ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Pittway Sàrl ist strengstens untersagt. Die Marke Honeywell Home wird unter Lizenz von Honeywell International Inc. verwendet.

Honeywell Home