

ZI-HDR165

Hochdruckreiniger



- Kohlebürsten Motor
- ausgestattet mit
 - Trommel mit Kurbel zum Aufrollen des Hochdruckschlauches
 - Reinigungsmittelbehälter
 - Lanze mit Standarddüse/Turbodüse sowie Reinigungsmitteldüse
 - Terrassen/ Flächenreiniger
 - Schlauchkupplung am Geräteeinlass
 - 7,9 m Hochdruckschlauch und 4,9 m Elektrokabellänge



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HDR165

Hochdruckreiniger



Technische Details

Motorleistung S1 in W	2200
Aufstellmaß in mm	320 x 330 x 860
Durchflussmenge in l/min	5,8
Schall-Leistungspegel in dB(A)	98
Vibration Handgriff in m/s2	< 2,5
Nettogewicht in kg	13,300
Verpackungslänge in mm	375
EAN Code	9120039234793

Spannung	230 V / 50Hz
max. Pumpendruck in bar	165
Eingangstemperatur in °C	5-60
Schall-Druckpegel in dB(A)	81
Bruttogewicht in kg	14,500
Verpackungsbreite in mm	360
Verpackungshöhe in mm	922

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**