

LED-Tischleuchte MAULstudy



- **Erfolgreicher Design-Klassiker**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar**
- **Besonders standfest: Schwerer Standfuß erlaubt weiten Auszug des Armes**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Lampenfassung: Sockel E27
- Ohne Auszugbegrenzung des Armes
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Fuß: Standfuß

Material: Kopf: Metall - Arm: Metall - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibetischschonende Unterlage

Maße: Höhe: 49 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm - Fuß: Ø 23 cm

Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar

Position Schalter: Kabel

- **Garantie: 2 Jahre**

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Leuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8230402	weiß	4002390093316	94052990	8291305, exklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,066 kg	1 St
8230425	rot	4002390093330	94052990	8291305, exklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,066 kg	1 St
8230490	schwarz	4002390087148	94052990	8291305, exklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,066 kg	1 St
8230495	silber	4002390087124	94052990	8291305, exklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,191 kg	1 St