

LED-Standleuchte MAULjura, dimmbar



- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
 - **Leistungsstarkes direktes Licht (50%) auf die Arbeitsfläche & indirektes (50%), Raumbelichtung**
 - **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
 - **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
 - **Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland**
 - **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
-
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
 - Leuchtenkopf geschlossen
 - Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
 - Stabiler, massiver Standfuß, steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
 - Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
 - Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
 - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
 - Verpackung recycelbar
 - Lieferbar ab 07 / 2024

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.960 Lux bei 85 cm Abstand, 1.220 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 7
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Höhe: 195 cm - Kopf: 65.3 x 25.9 x 3.5 cm - Fuß: 41 x 27 cm
 Bewegung: Kopf: fix - Arm: fix

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8257102	weiß	4002390091435	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St
8257195	silber	4002390091428	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St