

LED-Standleuchte MAULsenja, colour vario sensor, dimmbar



- **Leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke (Dimmer) stufenlos einstellbar**
- **Großer Leuchtenkopf: Für Doppel-Arbeitsplätze & Licht auf der gesamten Tischfläche**
- **Getrennt steuern: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 80 % und nach unten 20 %**
- **Hohe Energieeffizienz, moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. und Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Großer Leuchtenkopf: Ragt 80 cm über den Schreibtisch
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

- Lieferbar ab 07 / 2024

Beleuchtungsstärke Leuchte: 940 Lux bei 85 cm Abstand, 580 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: C (Spektrum A bis G) & Direkt: D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 15.150 Lumen (12.500 Lumen & 2.650 Lumen)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 79.2 x 24 x 3.1 cm
 Bewegung: Kopf: fix

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 27 x 45,5 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8258802	weiß	4002390091411	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St
8258895	silber	4002390091398	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St