

LED-Standleuchte MAULsenja, colour vario sensor, dimmbar



- **Leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke (Dimmer) stufenlos einstellbar**
- **Großer Leuchtenkopf: Für Doppel-Arbeitsplätze & Licht auf der gesamten Tischfläche**
- **Getrennt steuern: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 80 % und nach unten 20 %**
- **Hohe Energieeffizienz, moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. und Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Großer Leuchtenkopf: Ragt 80 cm über den Schreibtisch
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Lieferbar ab 06 / 2024

Beleuchtungsstärke Leuchte:	940 Lux bei 85 cm Abstand, 580 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	2.700 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	Indirekt: C (Spektrum A bis G) & Direkt: D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	15.150 Lumen (12.500 Lumen & 2.650 Lumen)
Material:	Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
Maße:	Kopf: 79.2 x 24 x 3.1 cm
Bewegung:	Kopf: fix

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8258902	weiß	4002390092227	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St
8258995	silber	4002390092968	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St