

Stellwandsystem MAULconnecto Uplight



- **Modulare, freistehende Akustikwand für weniger Lärmstress mit LED-Leuchte und arbeitsplatznahe, indirekte Umgebungsbeleuchtung**
- **Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul**
- **Hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung**
- **Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie**
- **Akustik-Vlies umweltschonend & allergikerfreundlich: Zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)**
- **Extrem flexibel: Lückenlose Klettverbindung**
- **Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 85 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)**
- Open Space Lösungen: Schafft Konzentrationszonen mit besserer Akustik, Privacy Spaces und Sichtschutz
- Im Büro rund um den Schreibtisch, im Callcenter, Konferenzzimmer oder Besprechungsraum, für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office
- Stellwand bestehend aus drei Modulen je 60 x 100 cm
- Edles Design: Moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
- Hochwertig: Edles Aluminium-Profil (Stärke 44 mm), massives Akustikvlies (4000 g/m²), mit hoher Formstabilität
- Rollen-Fuß mit Feststellbremse für mobile Anwendung (gerades Aneinanderreihen)
- Räume umgestalten: Mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
- Bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 2 cm
- Leistungsstarkes LED-Modul, als lineare Lichtquelle dezent in ein Profil eingesetzt
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Kippschalter An/Aus an der Leuchte
- Farbangabe bezieht sich auf den Rahmen
- Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton, kein Sperrgut

- Garantie: 5 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Oberfläche	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
9662102	weiß	4002390090124	94032080	Rollen	3 x Akustik hellgrau	104 x 76 x 16,5 cm	15,571 kg	1 St