

## ASB 18 Q AS

### 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber



Mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle.  
Perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm in Metall, Stein  
und Mauerwerk.

Bestellnummer: 7 104 07 61 00 0

### FEIN Vorteile

- > Vollmetall-Getriebe mit 2 Gängen und zuschaltbarem Schlagwerk für optimales Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
- > Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- > QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- > Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- > Mechanische Drehmomenteinstellung.
- > Kompakte Bauweise.
- > Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 50 % mehr Verschraubungen (ca. 1 300 Verschraubungen Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität. (ProCORE 4 Ah).
- > Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- > Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- > Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- > Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- > Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

### Lieferumfang

- ✓ 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- ✓ 1 Gürtel-Clip
- ✓ 1 Bitgarage
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

### Ausstattung

- ✓ Abnehmbares Bohrfutter
- ✓ QuickIN Zubehör-Schnittstelle
- ✓ Zuschaltbares Schlagwerk

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Motor	bürstenlos
Getriebe	2-Gang
Zubehör-Schnittstelle	QuickIN
Leerlaufdrehzahl	450 / 2 000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	7 360 / 32 000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (hart/weich)	60 / 38 Nm
Drehmomentstufen	22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Schrauben	8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Holz	50 mm
Bohr-Ø Stein	13 mm
Gewindebohren	M 10
Gewicht ohne Akku	1,50 kg

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	92,9 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	100,9 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	110,0 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	ah,D 1,4 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Anwendungsbeispiele



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

