

YC-MS02E-B

# Mikrowellenherd mit 20 Litern

Mikrowellenherd mit volldigitaler Steuerung



## HIGHLIGHTS

- Kapazität: 20 Liter
- Mikrowellenleistung: 800 W
- Mikrowellenleistungsstufen: 11
- Steuerungstyp: Volldigital
- Garraumart: Drehteller
- Garraumbeleuchtung: Ja
- leicht zu reinigen
- Kindersicherung
- ÖKO-Funktion
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Türfarbe: Schwarz
- Zubehör enthalten: Drehteller

20 L

800 W

11  
POWER



## Mikrowelleneigenschaften

Steuerung/Betriebssystem	elektronisch
Automatikprogramme	8 inkl. Zeit & Gewicht, Auftauen
Mikrowellenfunktion	Ja
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Ja

## Design

Mikrowellenleistung Bereiche	11
Innenraummaterial/Beschichtung	Stahl / grau lackiert
Innenraumgröße (mm)	306 x 205 x 304
Größe des Glasdreh Tellers (ø mm)	255
Material der Vorderseite/Beschichtung	Kunststoff, Glas/lackiert
Farbe der Vorderseite	Schwarz, schwarz
Öffnungsrichtung	Drucktaster
Gehäusefarbe	Schwarz, schwarz
Display-Farbanzahl	Blaue Nummern
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Beleuchtung des Innenraums	Ja
Netzleitungsänge	TBA

## Leistungs Informationen

Leistungsanforderungen	AC 230 ~ 50Hz
Stromverbrauch (W)	1270
Stand-by-Stromverbrauch (W)	< 1,0
Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Mikrowellenleistung (W)	800

## Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	440 x 258 x 324
Kartongröße (B x H x T in mm)	488 x 291 x 380
Bruttogewicht (kg)	12.8
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	20
Containerladung 40HQ	1295
Containerladung 40	1151
Containerladung 20	555
Packungsinhalt	Produkt, Kurzanleitung, Garantiekarte
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m	30
Kartons pro Lage auf EU-Palette	4
Kartons pro Lage auf CHEP-Palette	6
Einheiten auf EU-Palette 2,55 m oder Maximallast	28
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 2,55 m oder Maximallast	42
EAN	4974019161242