

YC-MG252AE-B

# Mikrowellenherd mit Grill mit 25 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit volldigitaler Steuerung



## HIGHLIGHTS

- Kapazität: 25 Liter
- Mikrowellenleistung: 900 W
- Grilleistung: 1000 W
- Mikrowellenleistungsstufen: 11
- Steuerungstyp: Volldigital
- Garraumart: Drehteller
- Garraumbeleuchtung: Ja
- leicht zu reinigen
- Kindersicherung
- ÖKO-Funktion
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Türfarbe: Schwarz
- Zubehör enthalten: Drehteller und Grillgestell

25 L

900 W

1000 W

11  
POWER



## Mikrowelleneigenschaften

Steuerung/Betriebssystem	elektronisch
Automatikprogramme	8 inkl. Zeit & Gewicht, Auftauen
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Kombinationsprogramme	Ja
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Ja

## Design

Mikrowellenleistung Bereiche	11
Innenraummaterial/Beschichtung	Stahl / grau lackiert
Innenraumgröße (mm)	329 x 229.5 x 327
Größe des Glasdreh Tellers (ø mm)	288
Grill rack Größe (Durchmesser x Höhe in mm)	220 x 90
Material der Vorderseite/Beschichtung	Kunststoff, Glas/lackiert
Farbe der Vorderseite	Silber, schwarz
Öffnungsrichtung	Drucktaster
Gehäusefarbe	Silber
Display-Farbanzahl	Blaue Nummern
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Beleuchtung des Innenraums	LED
Netzleitungslänge	1000

## Leistungs Informationen

Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Mikrowellenleistung (W)	900
Grilleistung (W)	1000

## Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	472 x 280 x 345
Kartongröße (B x H x T in mm)	517 x 332 x 425
Bruttogewicht (kg)	13.5
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	8
Containerladung 40HQ	990
Containerladung 40	865
Containerladung 20	411
Packungsinhalt	Produkt, Kurzanleitung, Garantiekarte
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m	16
Kartons pro Lage auf EU-Palette	2
Kartons pro Lage auf CHEP-Palette	4
Einheiten auf EU-Palette 2,55 m oder Maximallast	12
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 2,55 m oder Maximallast	24
EAN	4974019464206