

YC-MG81E-S

# Mikrowellenherd mit Grill mit 28 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit volldigitaler Steuerung



## HIGHLIGHTS

- Kapazität: 28 Liter
- Mikrowellenleistung: 900 W
- Grilleistung: 1100 W
- Mikrowellenleistungsstufen: 11
- Steuerungstyp: Volldigital
- Garraumart: Drehteller
- Garraumbeleuchtung: Ja
- leicht zu reinigen
- Kindersicherung
- ÖKO-Funktion
- Gehäusefarbe: Silber
- Türfarbe: Silber/Schwarz
- Zubehör enthalten: Drehteller und Grillgestell



## Mikrowelleneigenschaften

Steuerung/Betriebssystem	elektronisch
Automatikprogramme	8 inkl. Zeit & Gewicht, Auftauen
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Kombinationsprogramme	Ja
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Ja

## Design

Mikrowellenleistung Bereiche	11
Innenraummaterial/Beschichtung	Stahl / Keramikglasur
Innenraumgröße (mm)	348 x 226 x 356
Größe des Glasdreh Tellers (ø mm)	315
Grill rack Größe (Durchmesser x Höhe in mm)	280 x 38 / 95
Material der Vorderseite/Beschichtung	Kunststoff, Glas/lackiert
Farbe der Vorderseite	Silber, schwarz
Öffnungsrichtung	Drucktaster
Gehäusefarbe	Silber
Display-Farbanzahl	Blaue Nummern
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Beleuchtung des Innenraums	Ja
Netzleitungslänge	TBA

## Leistungs Informationen

Leistungsanforderungen	AC 230V ~ 50Hz
Stromverbrauch (W)	1450
Stand-by-Stromverbrauch (W)	< 1,0
Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Mikrowellenleistung (W)	900
Grillleistung (W)	1100

## Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	512 x 300 x 396
Kartongröße (B x H x T in mm)	586 x 374 x 471
Bruttogewicht (kg)	18
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	8
Containerladung 40HQ	665
Containerladung 40	570
Containerladung 20	276
Packungsinhalt	Produkt, Kurzanleitung, Garantiekarte
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m	16
Kartons pro Lage auf EU-Palette	2
Kartons pro Lage auf CHEP-Palette	4
Einheiten auf EU-Palette 2,55 m oder Maximallast	10
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 2,55 m oder Maximallast	20
EAN	4974019966533