

YC-QG204AE-B

# Mikrowellenherd mit Grill mit 20 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung



## HIGHLIGHTS

- Kapazität: 20 Liter
- Mikrowellenleistung: 800 W
- Grilleistung: 1000 W
- Mikrowellenleistungsstufen: 10
- Steuerungstyp: Halbdigital
- Garraumart: Flachbett
- Garraumbeleuchtung: LED
- leicht zu reinigen
- Kindersicherung
- ÖKO-Funktion
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Türfarbe: Schwarz
- Zubehör enthalten: Grillgestell

20 L

800 W

1000 W



## Mikrowelleneigenschaften

Grilltyp	Quartz
Automatikprogramme	12
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Kombinationsprogramme	2
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Ja

## Design

Mikrowellenleistung Bereiche	10
Innenraumgröße (mm)	315 x 180 x 328
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Mulde	Ja
Beleuchtung des Innenraums	LED
Flachbettgröße	262 x 262
Netzleitungslänge	1010
Details zu Mikrowellen-Leistungstufen	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Grill Rack Größe (B x T in mm)	294 x 236

## Leistungs Informationen

Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Mikrowellenleistung (W)	800
Grilleistung (W)	1000

## Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	457 x 272 x 391
Kartongröße (B x H x T in mm)	505 x 322 x 438
Bruttogewicht (kg)	15
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	10
Containerladung 40HQ	984
Containerladung 40	861
Containerladung 20	413
Packungsinhalt	Produkt, Kurzanleitung, Garantiekarte
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m	20
Kartons pro Lage auf EU-Palette	2
Kartons pro Lage auf CHEP-Palette	4
Einheiten auf EU-Palette 2,55 m oder Maximallast	12
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 2,55 m oder Maximallast	24
EAN	4974019207261