

ABUS Security Center



Security Tech Germany

Zusatz Schwenk-/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620



Zusatz Schwenk-/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Abmessungen	210 x 120 x 160 mm	Kompatibel zu wAp-pLoxx	Nein
Artikelprogramm	Comfort	Lautsprecher	Ja
Auflösungsmodi	2304 x 1296 (3MP)	Leistungsaufnahme	3,75 W
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske	Lieferumfang 01 Beschreibung	Zusatz Schwenk-/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet
Bildaufnehmer	1/3" CMOS	Lieferumfang 01 Menge	1
Brennweite	4,1 mm	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 12V DC / 1A
Einsatzbereiche	Außenbereich	Lieferumfang 02 Menge	1
Farbe	schwarz	Lieferumfang 03 Beschreibung	Montagematerial
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz	Lieferumfang 03 Menge	1
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m	Lieferumfang 04 Beschreibung	Antenne
Funktionen	Zoom	Lieferumfang 04 Menge	1
Funktionen	Nachtsicht	Lieferumfang 05 Beschreibung	Bohrschablone
Funktionen	Gegensprechen (2-way Audio)	Lieferumfang 05 Menge	1
Funktionen	Personen-Erkennung	Lieferumfang 06 Beschreibung	Quick Guide
Gehäusematerial	Kunststoff	Lieferumfang 06 Menge	1
Horizontaler Blickwinkel	85 °	Lieferumfang 07 Beschreibung	Sicherheitsinformationen
IR-LEDs	Ja	Lieferumfang 07 Menge	1
IR-Reichweite (bis zu)	15 m		
Kanalbreite	20 MHz		
Kompatibel zu	PPDF17000; PPDF17100		
Kompatibel zu Secoris	Nein		
Kompatibel zu Secvest	Nein		
Kompatibel zu Smartvest	Nein		

Zusatz Schwenk-/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Max. Auflösung @ Bildrate	2304 x 1296 @15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	30
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0,1 lx
Mit App steuerbar	Nein
Nettogewicht	0,687 kg
Neu	Ja
Optische Wellenlänge	940 nm
Privatzonen	4
Produktgruppe	Video-Sets
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° / 90°
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Standort	Außenbereich
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,0 mm

Stromversorgung	Netzteil
System	Stand-Alone
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Funk
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimierung	H.264+
Weißabgleich	Auto