

# Reolink E Series E340

## 5 MP Dualband-WLAN kompakte und intelligente Überwachungskamera für innen mit Schwenk- und Neigefunktion, Auto-Verfolgung, 3x optischer Zoom

EAN: 6975253981571

Die Reolink E-Serie E340 ist eine kompakte und leistungsstarke Innenraum-Überwachungskamera und verfügt über zahlreiche intelligente Funktionen. Mit einer Auflösung von 5 MP Super HD, 3-fach optischem Zoom und Auto-Tracking liefert sie scharfe Bilder und ermöglicht eine präzise Überwachung. Die Schwenk- und Neigefunktion ist flexibel und deckt den Überwachungsbereich ab, die Zweiwege-Audiofunktion ermöglicht eine klare Kommunikation.



Die Reolink E Series E340 Smart IP-Kamera zeichnet mit einer Auflösung von 2560x1920 (5 MP) klare Bilder und Videos auf. Und auch bei völliger Dunkelheit kann die Kamera dank der 10 Infrarot-LEDs aus bis zu 12 Metern Entfernung noch deutlich sehen.

Die Kamera kann um 355° schwenken und um 50° neigen, um einen großen Bereich abzudecken. Sie verfolgt außerdem automatisch Personen und Haustiere und zeichnet die Position und Wege von Kindern, älteren Menschen, Haustieren und auch unerwünschten Personen auf. Auch eine manuelle Drehung der Kamera ist möglich. Die automatische Nachverfolgung ist nur in horizontaler Richtung verfügbar!

Nach dem Anschluss der Kamera an das Stromnetz und der Verbindung mit dem 2,4 GHz oder 5 GHz WLAN ist die Kamera betriebsbereit.

Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Mobilgerät oder dem Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie Live-Übertragungen von Kameras verfolgen und bleiben immer auf dem Laufenden.

Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, werden Sie in Echtzeit über die App oder per E-Mail benachrichtigt:

- **App**  
Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr mobiles Gerät.
- **E-Mail**  
Videoclips oder Schnappschüsse per E-Mail versenden.
- **Sirene**  
Ein Alarmsignal ertönt automatisch oder aus der Ferne, sobald Personen oder Fahrzeuge erkannt werden. Sie können ihn auch mit Ihrer eigenen gewünschten Sprachnachricht anpassen.

Dieses Modell verfügt über Zwei-Wege-Audio. Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen es Ihnen, jederzeit und überall über Ihr Smartphone mit anderen Personen zu kommunizieren oder unerwünschte Gäste zu warnen.

Die Aufzeichnung kann aktiviert werden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die Aufnahmen können auf einer MicroSD-Karte (bis zu 128 GB) gespeichert werden. Für eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr können Sie die Kamera an einen Reolink Netzwerkrekorder (NVR) anschließen.

Reolink E Series E340 wurde für den Einsatz in Innenräumen entwickelt, kann in jedem Raum harmonisch platziert werden und ist leicht in wenigen Minuten zu installieren.

Mit Google Assistant ist die Steuerung der Reolink E Series E340 Überwachungskamera über Sprachsteuerung möglich. Sie können die Live-Übertragung von der Kamera auf dem Google Nest Hub oder einem Chromecast-fähigen Fernseher ansehen.

### Hauptmerkmale

- 5 MP (2560 x 1920) Auflösung
- 3-facher optischer Zoom
- Live-Ansicht
- Automatische Verfolgung von Personen und Haustieren
- Zwei-Wege-Audio
- Sirene oder individuelle Alarm-Ansagen
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten (bis zu 256 GB)
- 2,4 GHz und 5 GHz Dualband-WLAN
- 355° Schwenk und 50° Neigung
- Nachtsicht bis zu 12 m
- Sofortige Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung
- Flexibler Aufzeichnungsmodus
- Einfache Einrichtung
- Kompatibel mit Google Assistant

## Technische Daten

<b>Video und Audio</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Video-Auflösung	2560 x 1920 (5 MP) @ 15 fps
	Objektiv	f=2,8 - 4 mm, F=2,0
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 98°- 48°; Vertikal: 75°- 37°
	Zoom	3-facher optischer Zoom
	Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 ft) (LED: 10 Stk. / 14 mil / 850 nm)
	Audio	Zwei-Wege-Audio, Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC-Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	Ein 10 /100 Mbps RJ45
	Speicher	Micro-SD-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB Micro-SD-Karte); Reolink Cloud; Reolink NVR
<b>Schwenken / Neigen</b>	Schwenk- / Neigebereich	Schwenken: 355° Neigen: 0°~50°
	Automatische Verfolgung	Unterstützt. Die automatische Verfolgung ist nur in horizontaler Richtung möglich!
<b>WLAN</b>	Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	Verschlüsselung	WPA-PSK / WPA2-PSK
<b>Funktionen</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2 - 20 fps (Standard: 20 fps)
		Substream: 4 - 15 fps (Standard: 7 fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024 - 5120 Kbps (Standard: 4096 Kbps)
		Substream: 128 - 512 Kbps (Standard: 160 Kbps)
	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung / Personenerkennung / Haustierererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung; Zeitgesteuerte Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)
	Protokolle und Normen	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Maximaler Benutzerzugang	Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams); 20 Benutzer (1 Admin-Konto & 19 Benutzerkonten)	
Arbeit mit	Google Assistant, Reolink NVR	
<b>Strom</b>	DC-Strom	DC 5 V = 2 A
<b>Arbeitsumfeld</b>	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20% ~ 85%
<b>Größe / Gewicht</b>	Abmessungen	Φ 84 x 118 mm
	Gewicht	275 g

## Lieferumfang

- Reolink E Series E340 Kamera
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- Montageplatte
- Nadel zum Zurücksetzen
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber Videoüberwachung
- Päckchen mit Schrauben