

Reolink Go Series G340

4G LTE 4K 8 MP Ultra HD batteriebetriebene Überwachungskamera mit intelligenterer Personen- und Fahrzeugerkennung, Zwei-Wege-Audio und Nachtsicht

EAN: 6975253983247

Die Reolink Go Series G340 Sicherheitskamera ist ein Upgrade der Reolink Go und funktioniert über mobile 3G und 4G LTE-Netzwerke. Sie bietet eine höhere Auflösung von 4K 8 MP Ultra HD und eine intelligenterer Personen- und Fahrzeugerkennung. Eine optimale Videoüberwachungslösung ist damit auch dort flexibel verfügbar, wo es keinen oder nur einen eingeschränkten WLAN-Zugang und keinen Stromanschluss gibt. Kein unübersichtliches Kabelsystem wird mehr benötigt!



Mit ihrer neuen integrierten Technologie bietet die Reolink Go Series G340 eine zuverlässige Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren bei gleichzeitiger Reduzierung von Fehlalarmen.

Die Reolink Go Series G340 nimmt scharfe und klare Live-Bilder und Videos in 4K 8 MP auf. Sie müssen sich also keine Sorgen mehr über unscharfe Aufnahmen machen. Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion und des fortschrittlichen CMOS-Sensors erfasst die Reolink Go Series G340 auch bei schlechten Lichtverhältnissen und liefert selbst bei Nacht (bis zu 10 Meter) wertvolle Details, die zuvor bei niedriger Auflösung nicht sichtbar waren.

Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher ist eine Gegensprechfunktion möglich. Sprechen Sie mit Ihren Liebsten, warnen Sie ungebetene Gäste und verscheuchen Sie unerwünschte Besucher, egal wo Sie sind.

Diese vielseitige, kabellose 4G-Sicherheitskamera verfügt über einen wiederaufladbaren Akku mit langer Betriebsdauer und kann auch bei einem Stromausfall unabhängig arbeiten. Mit der Verbindung des wetterfesten Solarpanels 2 von Reolink über ein USB-Kabel mit der Go Series G340 Kamera wird der Akku kontinuierlich mit Solarstrom aufgeladen. Stromversorgung ohne Unterbrechung bedeutet auch Schutz ohne Pause!

*** Das Solarpanel 2 ist separat erhältlich und funktioniert NUR mit batteriebetriebenen Kameras von Reolink.**

Die Reolink Go Plus zeichnet Bewegungsereignisse auf und speichert sie auf einer microSD-Karte (bis zu 128 GB. Wir empfehlen SD-Karten mit „Endurance“ im Namen). Mit der gebührenpflichtigen Reolink Cloud werden diese automatisch hochgeladen, ohne den Verlust des lokalen Speichers befürchten zu müssen.

Sobald eine Bewegung erkannt wird, alarmiert die Kamera sofort per Push-Nachricht, E-Mail und Sirene. Die Empfindlichkeit der Erkennung kann individuell eingestellt werden, um noch präzisere Alarme zu erhalten. Für bestimmte Zonen können die Alarme aktiviert oder deaktiviert werden. Durch Markieren der entsprechenden Zone werden Alarme aus diesem Bereich nicht mehr ausgelöst.

Sobald Sie von extern auf die Reolink Go Series G340 zugreifen, schaltet sich die Kamera sofort für die Live-Ansicht ein. Über die Reolink App / Client können Sie in Echtzeit sehen, ob bei Ihnen zu Hause, im Büro, auf dem Bauernhof usw. alles in Ordnung ist. Die gespeicherten Videos können nach Ereignisart und mit Hilfe der Zeitleiste gefiltert werden, um schnell die gewünschten Inhalte zu finden.

Die Zeitrafferfunktion ist eine Technik, die es ermöglicht, langsame und komplexe Vorgänge wie das Erblühen einer Blume, den Sonnenaufgang, das Leben in der Stadt oder den Gebäudebau in kurzer Zeit zu erfassen und wiederzugeben.

Die Überwachungskamera ist mit Google Assistant kompatibel und funktioniert einwandfrei, was eine optimale Integration in bestehende Smart Home-Systeme ermöglicht.

Das Gehäuse aus Metall und Aluminium macht die Kamera wasserdicht und robust. Sie funktioniert perfekt sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

- Eine Nano-SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt. -

Hauptmerkmale

- 4K 8 MP Ultra HD -Auflösung
- 3G/4G-LTE-Mobilfunknetz
- 100% kabellos, akkubetrieben
- Batterie- und Solarbetrieb
- Nachtsicht in hoher Qualität bis zu 10 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten (bis zu 128 GB)
- Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren
- 2-Wege-Audio
- Smarte Alarmer in Echtzeit
- Wettergeschützt IP65
- Live-Ansicht via Reolink App/Client
- Funktioniert mit Google Assistant

Technische Daten

Modell		Go Series G340	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor	
	Videoauflösung	3840 x 2160 (8 Megapixels) at 15 fps	
	Videoformat	H.265	
	Sichtfeld	Diagonal: 125°; Horizontal: 105°; Vertikal: 55°	
	Nachtsicht	Bis zu 10 m (33 ft) (LED: 6 Stück / 14 mil / 850 nm)	
	Bildrate	Mainstream: 10 fps - 15 fps (Standard: 15 fps) Substream: 10 fps – 15 fps (Standard: 15 fps)	
	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps - 4096 Kbps (Standard: 3072 Kbps) Substream: 64 Kbps - 672 Kbps (Standard: 672 Kbps)	
	Audio	Audio Zwei-Wege-Audio mit hochwertigem Lautsprecher und Mikrofon	
PIR-Erkennung und Alarmer	Intelligente Alarmer	PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Haustierererkennung	
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m	
	PIR-Erkennungswinkel	120° horizontal	
	Aufzeichnung	Bewegungsaktivierte Alarmer	
	Alarmfunktionen	Echtzeitige Alarmer in Form Push-Benachrichtigungen, E-Mails, Sirene	
3G/4G Bandbreite	Frequenzbänder	Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 USA: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 Australien: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8	
	Übertragungsdaten	LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL) HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL) UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P	
Software	Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstream und 10 Substream)	
	Strom	Akku	7800 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebungstemperatur)
		Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel 2
Speicherung	Gleichstrom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter	
	Lokale Speicherung	Unterstützt Micro SD-Karte von bis zu 128 GB	
Arbeitsumgebung	Cloud	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)	
	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)	
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85%	
Größe und Gewicht	Wetterfest	IP65	
	Abmessungen	Φ75 x 194 mm (2.95 x 7.63 in)	
	Gewicht (inkl. Akku)	450 g (15,9 oz.)	

Lieferumfang

- Reolink Go Series G340 Kamera mit Akku
- Schutzhülle
- USB-Type-C Ladekabel
- Kurzanleitung
- Nadel zum Zurücksetzen
- Päckchen mit Schrauben
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber Videoüberwachung