

# Reolink P330M

## Intelligente 4K PoE Kamera mit zwei Objektiven, Panoramasicht und Nachtsicht in Farbe

EAN: 6975253984220

Die P330M ist eine hochmoderne 4K 8MP Ultra HD PoE Überwachungskamera mit zwei Objektiven für einen doppelten Sichtbereich, das einen größeren Bereich mit einem 109°-Rundumblick abdeckt. Mit der Fähigkeit, Personen und Fahrzeuge genau zu erkennen, bietet diese Kamera eine neue Qualität bei der Überwachung. Die Nachtsichtfunktion in Farbe sorgt dafür, dass auch bei Dunkelheit deutliche, lebendige Bilder aufgenommen werden



Die fortschrittliche Erkennungstechnologie der Kamera unterscheidet effektiv zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren und sendet sofortige Benachrichtigungen an das Smartphone. Die P330M verstärkt die Sicherheit mit der Funktion der zweifachen Alarmierung, die automatisch sowohl die Sirene als auch das Scheinwerferlicht aktiviert, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Mit der innovativen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine direkte Kommunikation über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, Ihre Besucher ansprechen, unerwünschte Gäste abweisen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die flexiblen Optionen für den Nachtmodus mit Scheinwerfern und Infrarot-LEDs - Schwarz-Weiß, Farbe oder Smart (Intelligenter Nachtmodus) - können individuell an die spezifischen Anforderungen der Überwachung angepasst werden.

Die Reolink P330M PoE Überwachungskamera unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stopp-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte bis zu 256 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten und wir empfehlen SD-Karten mit „Endurance“ im Namen), einem Reolink Netzwerkrekorder\* oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Die PoE-Technologie\*\* und der Ultraweitwinkel von Reolink P330M PoE ermöglichen eine optimale Überwachung mit nur einem Netzkabel für die Stromversorgung und Datenübertragung, was die Sicherheit und den Komfort erhöht.

Dank der Zeitraffer-Funktion\*\*\* kann die Reolink P330M PoE längere Ereignisse wie den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang aufnehmen und diese auf Minuten komprimieren, so dass faszinierende Zeitraffer-Videos aufgenommen werden können.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink P330M PoE Kamera wasser- und staubdicht. Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Reolink App/Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Vorfall informiert werden, sowie wichtige Momente speichern usw.

Diese Kamera kann über Google Assistant per Sprachsteuerung bedient werden\*\*\*. Die Live-Übertragung der Kamera kann dann über Google Nest Hub oder einen Chromecast-fähigen Fernseher erfolgen.

\* Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.

\*\* Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt.

\*\*\* Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.

## Hauptmerkmale

- Zwei Objektive mit 109° Rundumsicht
- 8 Megapixel 4K Auflösung
- PoE (Power over Ethernet)
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Flexible Optionen für den Nachttischmodus
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client

## Technische Daten

Modell	Reolink P330M	
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Auflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 20 fps
	Objektiv	f = 2,8 mm, F = 1,6, 8 MP Objektiv f = 8 mm, F = 1,6, 3 MP Objektiv
	Kompression	H.264, H.265
	Blickwinkel	8 MP: 108,8° (H), 57,6° (V), 132,2° (D) 3 MP: 42,9° (H), 24,9° (V), 48,4° (D)
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR-Sperrfilter Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 m (LED: 2 Stk. / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Scheinwerfer: 1 Stk. / 6500 K / 450 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48 V Aktive
	DC-Strom	DC 12 V, 2 A, <12 W
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 /100 Mbps; RJ 45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
<b>Software und Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps – 20 fps (Standard: 20 fps) Substream: 4 fps – 20 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	8 MP: Mainstream: 4096-8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) Substream: 128-1228 Kbps (Standard: 1024 Kbps) 3 MP: Mainstream: 4096 Kbps Substream: Standard: 1024 Kbps
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarme	Bewegungs- / Personen- / Fahrzeugerkennung / Haustierererkennung (Beta)
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); 24/7 Aufzeichnung; Aufzeichnung nach Zeitplan
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream und 2 x Mainstream).
	Sprachsteuerung	Google Assistant
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%
	Wetterfest	IP66
<b>Abmessungen</b>	Dimensionen	Φ 67 x 187 mm
	Gewicht	460 g

## Lieferumfang

- Reolink P330M PoE Überwachungskamera
- Netzkabel
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- Schraubendreher
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage