

Reolink P344

12 MP IP PoE Überwachungskamera mit intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennung, Nachtsicht in Farbe

EAN: 6975253984305

Die P344 Kamera von Reolink bietet die schärfsten Bilder und Videos, dank einer außergewöhnlichen 12 MP (4512 x 2512) Auflösung. Mit dieser Bildqualität stellt sie sicher, dass die Umgebung immer gut dargestellt wird und alle Details klar und deutlich zu erkennen sind.

Die Reolink P344 ist ausgestattet mit Scheinwerfern und einem Objektiv mit F1,6-Blende, und damit auch bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe und farbtintensive Videos liefert. Selbst bei Nacht sind klare Überwachungsergebnisse sichergestellt. Des Weiteren verfügt die Kamera über eine Infrarot-Nachtsicht mit einer Reichweite von bis zu 30 m, die durch zwei starke 850 nm Infrarot LEDs unterstützt wird, die auch bei völliger Dunkelheit eine klare Sicht gewährleisten.



Mit der intelligenten Erkennung und Benachrichtigungsfunktion kann die P344 Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten unterscheiden, um unnötige Alarme zu vermeiden, die von Bewegungen unwichtiger Objekte verursacht werden. Wenn die Kamera eine auffällige Situation erkennt, kann der integrierte Alarm oder eine individuelle Sprachausgabe aktiviert werden, um unerwünschte Besucher zu warnen.

Die Aufzeichnung kann sowohl bei Bewegung als auch rund um die Uhr ohne Unterbrechung erfolgen. Die P344 PoE-Kamera verfügt über mehrere Speicheroptionen. Um die Aufnahmen zu speichern, brauchen Sie nur eine SD-Karte in die Kamera einzusetzen, die Kamera an einen Reolink Netzwerkrekorder (NVR)* anzuschließen oder einen FTP-Server einzurichten. Die Kamera unterstützt microSD-Karten mit bis zu 256 GB (Separat erhältlich. Es wird empfohlen, Endurance-SD-Karten zu verwenden, da diese für Daueraufnahmen ausgelegt sind.). Wenn Sie eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr benötigen oder alle Reolink-Kameras zentral verwalten möchten, können Sie diese intelligente Überwachungskamera mit einem Reolink Netzwerkrekorder (NVR)* verbinden. Das Modell Reolink P344 ist mit allen Netzwerkrekordern von Reolink kompatibel (Voraussetzung ist die aktuelle Firmware auf dem NVR).

Die PoE-Verbindung (Power over Ethernet) ermöglicht die Datenübertragung und Stromversorgung über ein einzelnes Ethernet-Kabel, was die Verkabelung und Installation erheblich vereinfacht.

Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

- *Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät*
- *Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer*
- *Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins*

Mit der "Zeitraffer"-Funktion können Sie Videos in Sekunden oder Minuten erhalten, die z.B. einen Bauprozess dokumentieren oder Sonnenauf- und -untergang in einem kurzen Film festhalten.

Die P344 hat ein robustes, wasserdichtes IP66 Aluminiumgehäuse und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden und auch bei schlechten Wetterbedingungen einwandfrei funktionieren.

*** Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, einen Reolink NVR zu verwenden.**

Hauptmerkmale

- 12 Megapixel Auflösung für detailreiche, hochwertige Bilder und Videos.
- Intelligente Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren für präzise Alarmmeldungen.
- Farbige Nachtsicht dank Scheinwerfern und F1,6-Objektiv.
- Zwei-Wege-Audio für die Kommunikation mit Besuchern.
- Zeitrafferfunktion zur Dokumentation von Veränderungen im Laufe der Zeit.
- Flexible Speichermöglichkeiten mit microSD-Karte oder Anschluss an Reolink NVR.
- PoE-Anschluss für eine einfache Installation mit einem Ethernet-Kabel.
- Wetterfestes Aluminiumgehäuse für den Innen- und Außeneinsatz.
- Flexibler Fernzugriff über Reolink App oder Client.
- Kompatibilität mit Google Assistant für freihändigen Zugriff.

Technische Daten

Modell	P344
Video und Audio	
Bildsensor	1/2,49" CMOS-Sensor
Videoauflösung	Standard: 4512 x 2512 (12 Megapixel) bei 20 Bildern/Sekunde
Objektiv	f=4 mm; F=1,6, mit IR-Sperrfilter
Videoformat	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 100°; Vertikal: 50°
Tag & Nacht	Automatischer Wechsel mit IR-Sperrfilter
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100 ft) (LED: 2 Stk. / 1,8 W / 850 nm)
Farb-Nachtsicht	Spotlight: 1 Stk. / 4,3 W / 6500 K / 700 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio, mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Stromversorgung	
PoE	IEEE 802.3af, 48 V aktiv
DC-Stromversorgung	DC 12,0 V=1 A, <12 W
Schnittstellen	
Stromversorgung	DC-Stromanschluss
System	Reset-Taste
Ethernet	Ein 10 M/100 Mbps; RJ45
Speicherung	Micro-SD-Kartensteckplatz (maximal 256 GB)
Softwarefunktionen	
Bildrate	Mainstream: 2 fps - 20 fps (Standard: 20 fps) Substream: 4 fps - 20 fps (Standard: 10 fps)
Kodierungsrate	Mainstream: 3072 Kbps - 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps) Substream: 128 Kbps - 1024 Kbps (Standard: 768 Kbps)
Unterstützte Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Fahrzeugeterkennung
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsausgelöste Aufzeichnung (Standard); Geplante Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Maximaler Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Admin-Konto & 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Video-Streams (10 Nebenströme & 2 Hauptströme)
Zusammenarbeit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	
Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Luftfeuchtigkeit	Betriebsluftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Wasserdichtigkeit	IP67
Abmessungen	Φ117,4 × 103,8 mm
Gewicht	526 g

Lieferumfang

- Reolink P344 PoE Überwachungskamera
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber der Videoüberwachung