

# Reolink Duo Series P730

## Intelligente 4K PoE Kamera mit zwei Objektiven und 180° Panoramansicht

EAN: 6975253983384

Die Reolink Duo Series P730 PoE Überwachungskamera mit Doppelobjektiv kombiniert zwei Ansichten zu einer einzigen, ohne dass eine Lücke entsteht. Sie deckt einen größeren Bereich mit einem 180°-Panoramablick ab. Sie bietet nicht nur einen größeren Blickwinkel, sondern auch eine längere Brennweite als herkömmliche Weitwinkelkameras.



Selbst wenn der Betrachtungswinkel vergrößert wird, kann die vollständige Umgebung scharf in Ultra HD 4K aufgenommen werden. Jedes noch so kleine Detail kann mit Präzision erfasst werden.

Die intelligente Erkennung der Reolink Duo Series P730 PoE wurde ebenfalls optimiert. Sie kann sowohl sich bewegende Personen und Fahrzeuge als auch Haustiere erkennen.

Mit der innovativen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine direkte Kommunikation über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, Ihre Besucher ansprechen, unerwünschte Gäste abweisen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Mit Scheinwerfern und Infrarot-LEDs kann wahlweise eine Farb- oder Schwarz-Weiß-Nachtsicht gewählt werden. Dadurch kann die Nachtsicht in einer deutlichen und reibungslosen Weise erfasst werden.

Die Reolink Duo Series P730 PoE Überwachungskamera unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stop-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte bis zu 256 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten), einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Die PoE-Technologie und der Ultraweitwinkel von Reolink Duo Series P730 PoE ermöglichen eine optimale Überwachung mit nur einem Netzkabel für die Stromversorgung und Datenübertragung, was die Sicherheit und den Komfort erhöht.

**\* Hinweis:** Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt.

Dank der Kombination aus Zeitraffer\* und Ultraweitwinkel kann die Reolink Duo Series P730 PoE lange Ereignisse wie den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang im Panorama aufnehmen und auf Minuten komprimieren und so traumhafte Videos im Zeitraffer aufnehmen.

**\* Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.

Falls die Videos über einen längeren Zeitraum gespeichert oder mehrere Kameras zentral verwaltet werden sollen, sind kompatible Reolink NVR oder Überwachungssysteme zu empfehlen.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink Duo Series P730 PoE Kamera wasser- und staubdicht. Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Reolink App/Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Vorfall informiert werden, sowie wichtige Momente speichern usw.

Diese Kamera kann über Google Assistant per Sprachsteuerung bedient werden\*. Die Live-Übertragung der Kamera kann dann über Google Nest Hub oder einen Chromecast-fähigen Fernseher erfolgen.

**\* Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist. NUR die Weitwinkelansicht unterstützt Google Assistant.

### Hauptmerkmale

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 8 Megapixel 4K Auflösung
- PoE (Power over Ethernet)
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Farbige Nachtsicht bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client

## Technische Daten

Modell	Reolink Duo Series P730 PoE	
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Auflösung	Standard: 4608 x 1728 (8,0 Megapixel) bei 20 fps
	Objektiv	f=3,2 mm fixiert, F=2,0
	Kompression	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 180° Vertikal: 60°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR-Sperrfilter Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stück / 20 mil / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 8 Stück / 5 W/ 6500 K / 560 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48 V Aktive
	DC-Strom	DC 12 V, 2 A, <12 W
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 /100 Mbps; RJ 45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
<b>Software und Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps – 20 fps (Standard: 20 fps) Substream: 4 fps – 20 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps – 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps) Substream: 256 Kbps – 2048 Kbps (Standard: 1024 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungs- / Personen- / Autoerkennung / Haustierererkennung (Beta)
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); 24/7 Aufzeichnung; Aufzeichnung nach Zeitplan
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
	Sprachsteuerung	Google Assistant
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%
	Wetterfest	IP66
<b>Abmessungen</b>	Dimensionen	195 x 103 x 56 mm
	Gewicht	680 g

## Lieferumfang

- Reolink Duo Series P730 PoE Überwachungskamera
- Netzwerkkabel
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- Schraubendreher
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage