

Angaben

Daten

Artikelnr.	VO-501421
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Wand- und Deckenleuchte ALLROUNDER 2
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940022742



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405423100
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC klar, Aluminium / PC clear, aluminum
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	38
Außendurchmesser in mm	230

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	23
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	81V
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	20x42x112

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	162
Nennlichtstrom in lm	1800
Bemessungslichtstrom in lm	1800
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	110



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Farbwiedergabeindex Ra	82
dimmbar	nein / no

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	300

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	235
Tiefe Einzelverpackung in mm	46
Höhe Einzelverpackung in mm	265

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	495
Tiefe Versandkarton in mm	495
Höhe Versandkarton in mm	295
Bruttogewicht Versandkarton in kg	10,3
Palettenabnahme in Stk	160

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----