

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.	VO-501423
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Wand- und Deckenleuchte ALLROUNDER 2
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940022766



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405423100
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC matt, Aluminium / PC milky, aluminum
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
Bewegungssensor	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	38
Außendurchmesser in mm	230

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	23
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	81V
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	20x42x112

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	162
Nennlichtstrom in lm	1800
Bemessungslichtstrom in lm	1800
Lichtfarbe	3000K/4000K/5700K

Angaben

Daten

Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	82
dimmbar	nein / no

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	300

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	235
Tiefe Einzelverpackung in mm	46
Höhe Einzelverpackung in mm	265

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	495
Tiefe Versandkarton in mm	495
Höhe Versandkarton in mm	295
Bruttogewicht Versandkarton in kg	10,9
Palettenabnahme in Stk	160

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----