

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501409
 Heitronic LED Flutlichtstrahler BOLTON 2.0 10 Watt
 4002940022780
 Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet weißer UV-Schutz-Reflektor
 Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung
 Anschlussfertig mit 500mm Leitung

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	104,00
Produkthöhe in mm	92
Produkttiefe in mm	21

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	10
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	735
Bemessungslichtstrom in lm	735
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	10

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----



Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm 110
Tiefe Einzelverpackung in mm 110
Höhe Einzelverpackung in mm 40

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm 425
Tiefe Versandkarton in mm 240
Höhe Versandkarton in mm 240
Bruttogewicht Versandkarton in kg 8,87
Palettenabnahme in Stk 1200

VPE

Losgrößenrundungsfaktor 40