

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501410
Heitronic LED Flutlichtstrahler BOLTON 2.0 20 Watt
4002940022797
Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet
Die Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas lässt sich leicht
weißer UV-Schutz-Reflektor
Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung
Anschlussfertig mit 500mm Leitung

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	126,50
Produkthöhe in mm	114
Produkttiefe in mm	28

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1620
Bemessungslichtstrom in lm	1620
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	20

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----

Verpackung

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	133
Tiefe Einzelverpackung in mm	117
Höhe Einzelverpackung in mm	33

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	285
Tiefe Versandkarton in mm	190
Höhe Versandkarton in mm	260
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,16
Palettenabnahme in Stk	960

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----