

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501413
 Heitronic LED Flutlichtstrahler BOLTON 2.0 mit Erd
 4002940022827
 Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für
 Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet
 Die Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas lässt sich leicht
 weißer UV-Schutz-Reflektor
 Mit Erdspeiß für die Gartenbeleuchtung
 Anschlussfertig mit 3m Anschlussleitung und Stecker

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	104,00
Produkthöhe in mm	92
Produkttiefe in mm	21

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	10
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	735
Bemessungslichtstrom in lm	735
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	10

Verpackungsinhalt / Zubehör

Erdspeiß	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	3000

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	245
Tiefe Einzelverpackung in mm	130
Höhe Einzelverpackung in mm	55

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	575
Tiefe Versandkarton in mm	510
Höhe Versandkarton in mm	285
Bruttogewicht Versandkarton in kg	22,68
Palettenabnahme in Stk	480

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	40
-------------------------	----