

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501414
Heitronic LED Flutlichtstrahler BOLTON 2.0 mit Erd
4002940022834
Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet
Die Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas lässt sich leicht
weißer UV-Schutz-Reflektor
Mit Erdspieß für Gartenbeleuchtung
Anschlussfertig mit 3m Anschlussleitung und Stecker

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	126,50
Produkthöhe in mm	114
Produkttiefe in mm	28

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1620
Bemessungslichtstrom in lm	1620
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	20

Verpackungsinhalt / Zubehör

Erdspieß	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	3000

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	245
Tiefe Einzelverpackung in mm	150
Höhe Einzelverpackung in mm	55

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	510
Tiefe Versandkarton in mm	300
Höhe Versandkarton in mm	325
Bruttogewicht Versandkarton in kg	13,2
Palettenabnahme in Stk	320

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----