

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501416  
 Heitronic LED Flutlichtstrahler BOLTON 2.0 20 Watt  
 4002940022858  
 Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für mit Bewegungsschalter mit integriertem Dämmerungsschalter mit Einschaltdauer 10 Sekunden bis 7 Minuten, Lux einstellbar 10- Bewegungsschalter Horizontal 350° und vertikal 180° einstellbar Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet Die Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas lässt sich leicht weißer UV-Schutz-Reflektor Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung Anschlussfertig mit 500mm Leitung

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
Bewegungssensor	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	126,50
Produkthöhe in mm	145
Produkttiefe in mm	71

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	F

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1620
Bemessungslichtstrom in lm	1620
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	20

### Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----



**Angaben**

**Daten**

**Verpackung**

Verpackungsart HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite Einzelverpackung in mm 150  
Tiefe Einzelverpackung in mm 135  
Höhe Einzelverpackung in mm 62

**Abmessung VE-Karton in mm**

Breite Versandkarton in mm 340  
Tiefe Versandkarton in mm 285  
Höhe Versandkarton in mm 325  
Bruttogewicht Versandkarton in kg 7,34  
Palettenabnahme in Stk 480

**VPE**

Losgrößenrundungsfaktor 20