

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501417
 Heitronic LED Flutlichtstrahler BOLTON 2.0 30 Watt
 4002940022865
 Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für mit Bewegungsschalter mit integriertem Dämmerungsschalter mit Einschaltdauer 10 Sekunden bis 7 Minuten, Lux einstellbar 10- Bewegungsschalter Horizontal 350° und vertikal 180° einstellbar Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet Die Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas lässt sich leicht weißer UV-Schutz-Reflektor Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung Anschlussfertig mit 500mm Leitung

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
Bewegungssensor	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	164,00
Produkthöhe in mm	167
Produkttiefe in mm	79

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	30
Bemessungsleistungsaufnahme in W	30
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	E

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	2505
Bemessungslichtstrom in lm	2505
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	30

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----



Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm 170
Tiefe Einzelverpackung in mm 170
Höhe Einzelverpackung in mm 65

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm 360
Tiefe Versandkarton in mm 340
Höhe Versandkarton in mm 370
Bruttogewicht Versandkarton in kg 10
Palettenabnahme in Stk 360

VPE

Losgrößenrundungsfaktor 20