

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501418
 Heitronic LED Flutlichtstrahler DERBY 2.0 100 Watt
 4002940022735
 Hochleistungs-Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender
 für reduzierte Blendwirkung
 Das exzellente Thermomanagement mit großflächiger Kühlung
 lange LED-Lebensdauer, die Scheibe aus gehärtetem
 Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet
 Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung
 Anschlussfertig mit 500mm Leitung und freien Enden

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, gehärtetes Glas / aluminum, tempered glass
Produktfarbe	schwarz / black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	253,50
Produkthöhe in mm	242,5
Produkttiefe in mm	40

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	100
Bemessungsleistungsaufnahme in W	100
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Energieeffizienzklasse	C

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	16000
Bemessungslichtstrom in lm	16000
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß / neutral-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	100

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----



Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm 256
Tiefe Einzelverpackung in mm 45
Höhe Einzelverpackung in mm 246

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm 270
Tiefe Versandkarton in mm 205
Höhe Versandkarton in mm 265
Bruttogewicht Versandkarton in kg 5,1
Palettenabnahme in Stk 192

VPE

Losgrößenrundungsfaktor 4